

## Gmöhling Alu-Rollbox

Höhe x Länge x Breite 373 x 950 x 385 mm, Inhalt 105 l, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau 2 Rollen



**GMÖHLING**



Artikelnummer: 521979



## Gmöhling Alu-Rollbox

Alu-Rollbox

- Höhe x Länge x Breite 373 x 950 x 385 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 345 x 870 x 350 mm
- Inhalt 105 l
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Klappdeckel mit Gummidichtung und Gurtbändern
- Unterbau 2 Rollen
- Federfallgriffe

### Technische Details

|             |                   |                      |                           |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Behältertyp | Transportbehälter | Deckel Ausstattung   | Gummidichtung, Gurtbänder |
| Euronorm    | nein              | stapelbar            | ja                        |
| Inhalt      | 105 l             | Wandkonstruktion     | geschlossen               |
| Material    | Aluminium         | Bodenkonstruktion    | geschlossen               |
| Höhe        | 373 mm            | Lebensmittelgeeignet | nein                      |

|             |             |                    |                 |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Innenhöhe   | 345 mm      | Gefahrstoffeignung | nein            |
| Länge       | 950 mm      | Tragevorrichtung   | Federfallgriffe |
| Innenlänge  | 870 mm      | nestbar            | nein            |
| Breite      | 385 mm      | Farbe              | alu-natur       |
| Innenbreite | 350 mm      | Unterbau           | 2 Rollen        |
| Deckel      | ja          | Gewicht            | 7 kg            |
| Deckeltyp   | Klappdeckel |                    |                 |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 521981 |  | Zylinderschloss, für Rollbox, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 105205 |    | Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst   |
| 146607 |    | Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung  |
| 524171 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |