



MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Verdrahtung	
Anwendungscode	K302-A2-ITS	Abisolierlänge	6.0 mm
Design	BC1-118	Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Lampentyp	SON/CDO	Anschlussstyp	Screw
Lampenanzahl	1 Stück/Einheit		
Elektrische Kenndaten		Systemeigenschaften	
Eingangsspannung	230 V	Kondensator	10µF/250V
Eingangsfrequenz	50 Hz	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	50 W
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0,85	Empfohlenes Zündgerät	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8%+6%		
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10%+10%		
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	0.35 A	Temperaturkenndaten	
Eingangsstrom ohne PF-Ausgleich	0.76 A	Lagertemperatur (max)	130 °C
Leistungsfaktor ohne Kompensation (Nom.)	0,35	Lagertemperatur (min)	-30 °C
Verlustleistung (Nom)	8.3 W	T-Windung (max.)	140 °C

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Delta-T normale Konditionen	50 °C
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Aktiver Temperaturschutz	Yes
Zeichen & Zertifikate	CE ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869674078100
Bestell-Produktname	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC - Produkt	8718696740781
Bestellcode	74078100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	913700751926
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	1,260 kg

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

