




VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI80 Artikel-Nr.: 84115

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 3,57 cm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1120 · LED Abstand: 4,46 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 2840 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 23 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094841151 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Länge | 5000.00 mm |
| Breite | 10.00 mm |
| Höhe | 1.40 mm |
| LED Farbcode | WW ca. 3000K |
| Lichtstrom pro Leuchte | 14200.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 12.46 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |






VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI80 Artikel-Nr.: 84115

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 115 W |
| Strom | 4.800 mA |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl LEDs | 1120 |
| Temperaturbereich | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter | 224 |
| Länge der Abschnitte | 35.71 mm |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_E |
| CRI | ≥ 80 |
| Lebensdauer L70B50 | 60.000 h |





VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI80
Artikel-Nr.: 84115

TECHNISCHE ZEICHNUNG

