




**schw. 1, 4401 X5CrNiMo 316 High
polished LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig
o.Konverter**

Artikel-Nr.: R57563HPWWOK

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · · Gehäuse: V4A Edelstahl · Gehäusefarbe: hoch poliert · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 20° · Leistung: 1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 118 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.300 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 35 mm · Deckenausschnitt: 50 mm · Außenmaße: 60 x 60 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094376301
Katalog Farbcode	poliert
Länge	60.00 mm
Breite	60.00 mm
Höhe	28.00 mm
Einbaudurchmesser	50 mm
Einbautiefe	35.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	118.00 lm





**schw. 1, 4401 X5CrNiMo 316 High
polished LED Einbaustr. 1W IP65 Eckig
o.Konverter**

Artikel-Nr.: R57563HPWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65
Leistung	1 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Edelstahl
Temperaturbereich	-30 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.300 h

