

Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.

Finition :

Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.

Nota :

Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.


Couple du ressort :

$M(0^\circ) : 2,55 \text{ Nm}$ / $M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm}$ / $M(180^\circ) : 0,84 \text{ Nm}$

Forme A : sans alésages

Forme B : avec alésages

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition	Matière du corps de base	Couleur du corps de base	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1177.4024000	A	Ouverture à ressort	acier	naturel	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.4024001	B	Ouverture à ressort	acier	zingué	40	22,7	240	60	4	4	1,5
K1177.14024000	A	Ouverture à ressort	acier inoxydable	naturel	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.14024001	B	Ouverture à ressort	acier inoxydable	naturel	40	22,7	240	60	4	4	1,5