

Serie »GBS« Chromstahl 1.4016 (W2)

Speziell geeignet für unsere Industrierwasser-, Gummi-, Saug- und Druckschläuche.

Stahlband:	Chromstahl 1.4016 (W2)
Gehäuse:	Chromstahl 1.4016 (W2)
Schraube:	Stahl verzinkt
Bolzen:	Stahl verzinkt



6202.4043

**Gelenkbolzenschellen, Chromstahl 1.4016 (W 2)**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Spannbereich mm	Bandbreite mm	empf. Anzugsdrehmoment Nm
6202.1719	114252	17,0 – 19,0	18,0	8,0
6202.1921	114253	19,0 – 21,0	18,0	8,0
6202.2123	114254	21,0 – 23,0	18,0	8,0
6202.2325	114255	23,0 – 25,0	18,0	8,0
6202.2527	114256	25,0 – 27,0	18,0	8,0
6202.2729	114257	27,0 – 29,0	18,0	8,0
6202.2931	114258	29,0 – 31,0	18,0	8,0
6202.3134	114259	31,0 – 34,0	18,0	8,0
6202.3437	114260	34,0 – 37,0	18,0	8,0
6202.3740	114261	37,0 – 40,0	18,0	8,0
6202.4043	114262	40,0 – 43,0	18,0	8,0
6202.4347	114263	43,0 – 47,0	20,0	10,0
6202.4751	114264	47,0 – 51,0	20,0	10,0
6202.5155	114265	51,0 – 55,0	20,0	10,0
6202.5559	114266	55,0 – 59,0	20,0	10,0
6202.5963	114267	59,0 – 63,0	20,0	10,0
6202.6368	114268	63,0 – 68,0	20,0	10,0
6202.6873	114269	68,0 – 73,0	25,0	20,0
6202.7379	114270	73,0 – 79,0	25,0	20,0
6202.7985	114271	79,0 – 85,0	25,0	20,0
6202.8591	114272	85,0 – 91,0	25,0	20,0
6202.9197	114273	91,0 – 97,0	25,0	20,0
6202.97104	114274	97,0 – 104,0	25,0	20,0
6202.104112	114275	104,0 – 112,0	25,0	20,0
6202.112121	114276	112,0 – 121,0	25,0	20,0