



TruTool F 300

Műszaki adatok

TruTool F 300

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ² (MIN.)	0,75 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ² (MAX.)	1,25 mm

PEREMMAGASSÁG (B)

MIN. PEREMMAGASSÁG (B) 0.75 - 1.0 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN	9 - 11 mm
PEREMMAGASSÁG (B) > 1.0 - 1.25 LEMEZVASTAGSÁG ESETÉN	11 - 13 mm

SUGARAK

LEGKISEBB BELSŐ SUGÁR (ELŐFORMÁZOTT)	150 mm
LEGKISEBB KÜLSŐ SUGÁR	300 mm

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	4 m/min - 7 m/min
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	550 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	5,4 kg
----------------------	--------