

**Artikelnummer:** 134073

**Kurzbeschreibung:** Stellingebak type RW/GR 2700-2, met rooster, groen RAL6011

**Langbeschreibung:** Stellingebak type RW/GR 2700-2, met rooster: Met behulp van stellingebak kunnen ook bestaande schapsystemen economisch en snel worden omgebouwd om te voldoen aan de wettelijke eisen.<b>Specificaties:</b><ul><li>Plaatstaalconstructie, 3 mm, gelakt of thermisch verzinkt</li><li>Legborden type RW-GR met rooster, max. belasting 1000 kg/gm<sup>2</sup>, onderwagenhoogte 100 mm</li><li>Inhoud opvangbak: 540 liter</li><li>Afmetingen: L 2650 x B 1300 x H 300 mm</li></ul>Vanwege hun complexiteit moeten de soorten containers die moeten worden opgeslagen en het aantal containers individueel worden aangevraagd!

