

**Artikelnummer:** 163724

**Kurzbeschreibung:** Aktenvernichter HSM SECURIO B35 C, 1,9 x 15 mm, mit a'-ler



**Langbeschreibung:** Aktenvernichter HSM- SECURIO B35 C, Partikelschnitt mit a'-ler[ul]Schnittbreite: 1,9 x 15 mm PartikelschnittEingabebreite: 400 mmSchnittleistung: 14 - 15 Blatt (80 g/m-<sup>2</sup>)Schnittgeschwindigkeit: 80 mm/SekundeSicherheitsstufe: P-5, DIN 66399Volumen Schnittgutbehälter: 130 LiterLeistung/Anschluss: 590 W/230 VMaße: B 618 x T 525 x H 870 mmGewicht: 53 kgGeräuschpegel (Leerlauf) 56 dBexterner a'-ler sorgt für konstant hohe SchnittleistungEinsatzgebiet: Großraumbüro/Etage bis 8 Personenstarke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-System (bis zu 90% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modusbei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ausLeuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälterkann Kreditkarten und Kundenkarten zerkleinernVollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben könnenLichtschranke für automatischen Start/Stoppkraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetriebmobil auf Rollen fahrbarUnterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und herausziehbarem Mehrweg-AuffangbeutelSicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzugeschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die LebensdauerMotor ist thermisch gesichert [u] Made in Germany

**Hersteller:** HSM

**EAN:** 4026631047210

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ECLASS-5.1

**Gruppe:** 24320701

