



Beschrijving:

Doorvoerkranen met afsluitfunctie R 1/2", natuurkleuren, aan beide zijden schroefdraad voor het aansluiten op houders

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (LD-PE)
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- drukbestendig tot 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- niet verlucht
- met (buis)schroefdraad buiten-Ø d1 = d4 = R 1/2"
- Minimale afnamehoeveelheid 2.000 stuks!

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	528100
GTIN	4007228528107
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,02

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	------------

Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------