



## Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 5, czarny, z udaroodpornego polipropylenu o stabilnym kształcie, do różnych obszarów zastosowań, z szeroką gamą akcesoriów

- dobra odporność chemiczna na działanie smarów, żywic, zasad, oleju i kwasów
- niezawodne sztaplowanie
- Wielkość 5 w 6 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, bezbarwnym, czarnym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 19,27 l / 9,00 l
- nośność 30 kg / obciążenie stosu: 242 kg
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +80 °C
- 1 maks. uchwyt podziałek podłużnych
- oddzielne akcesoria: Przegrody wzdłużne, nr art. 675005
- dostępne na zapytanie w przypadku ilości hurtowych, rozmiar 5, z przewodzącego materiału, kolor: czarny: Rezystancja powierzchniowa 10<sup>3</sup> do 10<sup>6</sup> omów
- t = głębokość= 489 mm, b = szerokość=312 mm, h = wysokość=184 mm
- Wymiary wewnętrzne: 422x267x171 mm

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>675800</b>
GTIN	<b>4007228675801</b>
Taryfa celna	<b>39231090</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>7</b>

Kolor	<b>czarny/szary</b>
Objętość w l	<b>19,27</b>
Masa (kg)	<b>0,78</b>
D x S x W (mm)	<b>489 x 312 x 184</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>7</b>
D x S x W (mm)	<b>1195 x 470 x 310</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>5,46</b>
---------------------	-------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>10</b>
Liczba warstw	<b>5</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,05</b>

kartony/warstwa	<b>2</b>
Masa (kg)	<b>74,6</b>