

Especificaciones del producto

823510

Garrafa/recipiente de reserva 25 L con escala

Con protección UV, natural

- la apertura de 50 mm de diámetro permite un llenado, vaciado y limpieza sencillos
- Racor imperdible
- se puede emplear bien como bidón de enjuague
- buena resistencia a sustancias químicas contra grasas, resinas, bases, aceite y ácidos
- Protección UV para una larga vida útil
- con orificio cerrado mediante tapón roscado para insertar grifos de descarga y válvulas angulares (ancho de rosca 22 mm)
- por encargo: Modelo especial de orificio de tapones roscados, impresión, etiquetado, escalado y colores individualizados
- Accesorios opcionales: Grifos de descarga (Ref. 550100+560100), Válvulas angulares (Ref.. 520100+520700)
- Pieza de repuesto: Asa de transporte y asa, racor 65 mm diámetro y juego de tapones compuesto de tapones roscados y 2 juntas
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)



Unidad de la orden	Pieza
Ancho Pal	0,8
EAN	4007228823516
Peso UE	0,610
Pedido mínimo	2
Unidad / Ubicación	10
Fabricante	hünersdorff
UE	2
Peso bruto UE kg	4,17
Total cajas de cartón	15
Altura Pal	2,19
bruto kg	2,08
Color	Natural
Ubicaciones	3
Longitud Pal	1,2
Altura caja de cartón	680
Peso bruto Pal kg	82,55
Profundidad	275
Altura	580
Ancho caja de cartón	335
Bolsa en caja de cartón	0
Cajas de cartón por ubicación	5
Unidad / Palé o caja	30

Volumen m3	0,118
Ancho	275
Longitud caja de cartón	518
neto kg	1,78
Volumen L	25