


ATEN VS0801HB HDMI Switch mit 8 Ports True 4K

Artikelnummer	14.01.6957
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VS0801HB
EAN (Einzelstück)	4719264646300



Der ATEN VS0801HB wurde für Anwendungen entwickelt, die das Routing von 8 Quellen auf ein kompatibles Anzeigegerät erfordern. Er unterstützt Videoauflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60Hz 4:4:4), Datenraten bis zu 18 Gbps, 3D, Deep Color bis zu 12 Bit und verlustfreie HD-Audioformate.

Der VS0801HB verfügt über automatische Wechselmodi für die automatische Anschlussauswahl und Direktwechsel für einen flüssigen Videoübergang zwischen HDMI Ports. Zu den zahlreichen komfortablen Steuerungsmöglichkeiten gehören Drucktasten an der Vorderseite, bidirektionales RS-232, IR und automatische Wechsel, die eine einfache Integration ermöglichen.

Der ATEN VS0801HB wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen an eine echte 4K-Signalübertragung und ein anwenderorientiertes Design gerecht zu werden. Er ist eine leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen wie Heimkino, Konferenzräume, Messen und Einkaufszentren.

- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 HDMI A/V Quellen an den HDMI Bildschirm
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 kompatibel
- Überlegene Videoqualität - Echte 4k-Auflösungen von 4k x 2k bei 60 Hz (4:4:4) und Standard 1080p (1920 x 1080 bei 60 Hz)
- Unterstützt IR Verlängerung
- Integrierter bidirektionaler, serieller RS-232 Port für hochwertige Systemsteuerung
- Automatische Wechselmodi für automatische Anschlussauswahl
- Direktwechsel zwischen HDMI Eingangsquellen
- LED-Anzeige des Status des Quellgerätes
- Plug-and-Play
- Rack-Montage möglich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x VS0801HB 8-Port True 4K HDMI Switch, 1x 2XRT-0007G IR Fernbedienung, 1x 2XRT-0003G IR Empfängerkabel, 1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil, 1x Rack Montageset, 1x Benutzeranleitung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	8
Ausgänge	1
Max. Distanz	3 m
Eingänge Video	8x HDMI A Buchse
Ausgang Video	1x HDMI A Buchse
Video-Bandbreite	bis 600MHz
Max. Auflösung (nom.)	4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Abmessungen (HxBxT)	44 x 1583 x 4372mm
Leistung Netzteil	5 V Gleichspannung, 14,84 W
Technische Besonderheiten	Umschaltung per Fernbedienung oder Druckknopf
Höhe	44 mm
Breite	1583 mm

Tiefe	4372 mm
-------	---------

Gewicht	2140 g
---------	--------

Verpackungshöhe	250 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	120 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	550 mm
------------------	--------

Paketgewicht	2.837 kg
--------------	----------