

Fasspumpe

für brennbare Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas, maximale Förderleistung 0,22 Liter pro Hub, Tauchtiefe 360 mm, Auslauf über Bogen

Artikelnummer: 200982



Hand-Fasspumpe

aus Edelstahl



Fasspumpe

- für brennbare Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
- maximale Förderleistung 0,22 Liter pro Hub
- Tauchtiefe 360 mm
- Auslauf über Bogen
- Gehäuse aus Edelstahl

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Fass-/Container-Handling | Bedienung | Hand |
| Fass-/Container-Handling | Pumpe | max. Förderleistung l/Hub | 0,22 l/Hub |
| Pumpentyp | Fasspumpe | Tauchtiefe | 360 mm |
| Medium | brennbare Medien | Auslauf | Bogen |
| max. Viskosität | 500 mPas | Material Gehäuse | Edelstahl |
| Lagerbehälter | Fass | Gewicht | 1,69 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 200986 |  | Fassverschraubung, Geeignet für brennbare Stoffe, Gewinde R2" Feingewinde innen, aus Messing vernickelt |
| 200988 |  | Antistatik-Set für Fasspumpe |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 201012 |  | Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz |
| 205536 |  | Universal-Adapterset für Pumpen |
| 221116 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8 |
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |