

Rohrschutz -Protect- Knuffi®, extrem abriebfest


- Material: Polyurethanschaum
 - Länge: 1000 mm
 - Temperaturbeständig: -40 °C bis +100 °C
 - **Brandschutzklasse: B2**
 - UV- und Lösemittelstabil* (*im Einzelfall zu erproben)
 - Befestigung: selbstklebend
-
- hochwertige Schutzelemente
 - extrem hohe Abriebfestigkeit
 - flexibel und alterungsbeständig
 - für Innen- und Außenbereich
 - verhindert Stoßverletzungen
 - signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
 - haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
 - Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
 - blitzschnelle Montage und universell einsetzbar

Einsatzbereiche:

- schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
- an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
- für Wände, Unterzüge und Durchgänge
- für Rohrleitungen, runde Pfosten und Pfeiler
- an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
- erfüllt die Anforderungen der BGV A8



Modellbeispiele: Rohrschutz -Protect - aus PU oben: Art. 33284,
unten: Art. 33287



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Modell/Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------


Bogen 30/50 mm- f. Rohr Ø von 20-40 mm

	33283	Bogen 30/50 mm , gelb/schwarz für Rohr Ø von 20-40 mm
	33284	Bogen 30/50 mm , rot/weiß für Rohr Ø von 20-40 mm
	33285	Bogen 30/50 mm , schwarz für Rohr Ø von 20-40 mm
	33286	Bogen 30/50 mm , weiß für Rohr Ø von 20-40 mm


Bogen 50/70 mm- f. Rohr Ø von 40-60 mm

	33287	Bogen 50/70 mm , gelb/schwarz für Rohr Ø von 40-60 mm
	33288	Bogen 50/70 mm , rot/weiß für Rohr Ø von 40-60 mm
	33289	Bogen 50/70 mm , schwarz für Rohr Ø von 40-60 mm


Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen



Farbbeispiele



Technische Zeichnung: Bogen 30/50 mm



Technische Zeichnung: Bogen 50/70 mm