

Birnenformlampe 26x57mm, E14 70-80V 10-15W

Artikel-Nr. 40115



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	70 - 80 V
Lichtstrom:	90 lm
Socket:	E14
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	26 mm
Gesamtlänge:	57 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Birnenformlampe 26x57mm Allgebrauchsglühlampe Birnenform E14. Lampen mit kleinen Abmessungen für die Anwendung in kleinen Leuchten und für Spezialanwendungen. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 04.09.2015 11:53:23

