

Halogenglühlampe 10x44mm, GY6,35 12V 35W satiniert

Artikel-Nr. 42536

Lampenleistung: 35 W
Lampenspannung: 12 - 12 V
Lichtstrom: 600 lm
Sockel: GY6,35
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 44 mm
Geeignet für Backofen: Nein
UV-Schutz: Nein
Axiale Wendel: Nein
Niederdrucktechnik: Ja
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: matt
Xenon: Nein



Halogenglühlampe 10x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, satiniert,
Transversal, Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:07

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.