



## GIMBLE OUT

**Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, Edelstahl 316, 36°, IP67**

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000384
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 65 / IP 67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Boden, Boden mit Zubehör
Mechanische Belastung	0 t
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	13 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	100 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.12
Lumen	1100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	edelstahl
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916450	
--------	---

## Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
1000655	Bodeneinbautopf , schwarz für DASAR® PREMIUM und GIMBLE OUT
233792	Bodeneinbauhülse , mit Deckel für DASAR PRE- MIUM und GIMBLE OUT DN160

Lebensdauer	35000 h
Höhe	13.1 cm
Durchmesser	18 cm
Nettogewicht	3.075 kg
Bruttogewicht	3.275 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	17 cm
Einbaudurchmesser	15 cm
BIG WHITE Seite	849