




KALU

Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR111, rund, weiß matt, max. 150 W

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung der Leuchtenköpfe, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES111 Leuchtmitteln. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	147311
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR111
Anzahl Fassungen	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	75 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Farbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Länge	30 cm
Breite	9 cm
Höhe	18 cm
Nettogewicht	0.924 kg
Bruttogewicht	1.234 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005274	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005298	LED-Leuchtmittel , QPAR- 111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° Dimm- bar
1005297	LED-Leuchtmittel , QPAR- 111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° Dimm- bar
1005299	LED-Leuchtmittel , QPAR- 111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° Dimm- bar