


VALUE Cordon outdoor Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, noir, 50 m

Numéro d'article	21.99.0722
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.0722
EAN (pièce unique)	7630049627444



Cordon de brassage à utiliser en extérieur, par exemple pour connecter une caméra IP.

- Câble confectionné à double blindage (PiMF) à paires torsadées en fil massif de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés.
- Convient pour le raccordement de composants situés à l'extérieur (par ex. caméras IP), mais aussi pour les applications PoE ou comme câble d'extension TP dans le domaine du multimédia
- Résistant aux UV
- Résistant à l'usure grâce à la protection anti-pliage injectée
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : 8 conducteurs en fil massif. Blindage par paires : film polyester recouvert d'aluminium. Blindage total : tresse de cuivre
- Contacts dorés de haute qualité

Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
--------------	-------

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	noir
Longueur	50 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Type de fils	Fil solide
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	1755 g
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	240 mm
Profondeur du colis	240 mm
Poids du paquet	1.5 kg