

**Artikelnummer:** 155078

**Kurzbeschreibung:** Werkbank TYP 8152-1, B  
1250 x T 700 x H 840 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank TYP 8152-1: 1  
Schublade, 180 mm, 1 Tür, 360 mm Arbeitsplatte:  
Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und  
geölt Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650  
mm) mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45  
x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-  
Noppe Auflagerahmen (4-seitig) unter der  
Arbeitsplatte Griffleisten komplett integriert  
Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %,  
innen B 490 x T 560 mm Türen: Öffnungsweite 180-  
Grad, selbstziehende Federscharniere  
Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln  
Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und  
Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

**EAN/GTIN:** 4040376119858

