

**Artikelnummer:** 97306

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen, Ladefl. L800 x B500 mm, 3 Etagen

**Langbeschreibung:** Tischwagen mit 3 Etagen: Der Tischwagen ist aus einer geschweißten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Ladefläche besteht aus Holzwerkstoffplatte (MDF) in Buche-Dekor. Die Holzböden sind im Inkeleisenrahmen befestigt, dadurch hat jede Ladefläche einen 15 mm hohen Rand. Die Tragkraft beider Wagen beträgt max. 250 kg. Der Etagenwagen ist mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststeller gemäß EN 1757-3. Er ist besonders gut geeignet, wenn größeres Ladegut auf der oberen



Ladefläche Platz finden muss. Sonderlackierungen auf Anfrage. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 300 kg Schiebegriffhöhe: 810 mm Raddurchmesser: 125 mm 3 Etagen: Außenmaße (B/L) 500 x 990 mm, Ladefläche (B/L) 490 x 790 mm, Etagenhöhe 190/505/820 mm, Gewicht 28 kg 3 Etagen: Außenmaße (B/L) 600 x 1190 mm, Ladefläche (B/L) 590 x 990 mm, Etagenhöhe 190/505/820 mm, Gewicht 36 kg

**EAN/GTIN:** 4250448501379