

BS-ROLLEN roulette fixe ESD

force 115 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 125 x 37 mm, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm



BS ROLLEN®



Numéro d'article: 209070

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe ESD

- force 115 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre x largeur 125 x 37 mm
- moyeu longueur x Ø 49 x 15 mm
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm
- espacement des trous des vis 80x55/60 mm, Ø trou des vis 9 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	155 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	49 mm
charge	115 kg	trou de moyeu	15 mm
pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	37 mm

Ø de roue	125 mm	propriété surface de roulement	antistatique
matériau de jante	tôle d'acier	longueur de plaque	115 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	85 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	distance trou de vis	80x55/60 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	9 mm
conducteur d'électricité	oui	surface de jante	galvanisé
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
frein	sans	Poids	0,95 kg

Accessoires

209075



roue, force 115 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 125 x 37 mm, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés