

PAVOY

armoire à portes coulissantes

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1500 x 400 mm, 2 x 2 avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 856704



PAVOY Armoire à portes coulissantes Basis

armoire à portes coulissantes


- Convient pour couloirs étroits et petites pièces
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1500 x 400 mm
- structure en tôle d'acier
- portes coulissantes
- 2 x 2 avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 17 mm
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des portes

- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire d'atelier	système de fermeture	serrure à cylindre
convient pour (secteurs)	couloirs étroits et petites pièces	fonction de fermeture	verrouillage commun des portes
conducteur d'électricité	non	soubassement	socle
type de porte	por. coul.	matériau	tôle d'acier
hauteur	1000 mm	tablette réglable au pas	17 mm
largeur	1500 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
profondeur	400 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée encastrée
charge tablette	80 kg	roulant	non
hauteurs de classeurs	2 pièce	certification	GS // TÜV
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	10 années
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	52 kg
surface de corps	finition peinture époxy		

Accessoires

856941		tablette en acier pour armoire à portes coulissantes, largeur x profondeur 750 x 400 mm, force 80 kg, en acier avec laquage
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE