

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 300 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 160 x 42 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



Numéro d'article: 997626

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage Caoutchouc plein élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 160 x 42 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	195 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	60 mm
charge	300 kg	trou de moyeu	20 mm

pneumatique	Caoutchouc plein élastique	largeur de roue	42 mm
Ø de roue	160 mm	longueur de plaque	135 mm
matériau de jante	polyamide	largeur de plaque	110 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	105x75/80 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	Ø de trou de vis	11 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	Poids	1,85 kg
matériau de boîtier	acier		

Accessoires

997681



roue, force 300 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 160 x 42 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés