


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 2583 Rongenwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1200
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	800
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	270
<b>Totale lengte (mm)</b>	1450
<b>Totale breedte (mm)</b>	809
<b>Totale hoogte (mm)</b>	960
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	37
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976025834