

Termékinformációk

48 21 J31

Precíziós Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz

DIN 5256 D



90°

- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Lesarkított csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	48 21 J31
EAN	4003773048657
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	265 g
Méret	210 x 45 x 13 mm
Szabvány	DIN 5256 D

Műszaki jellemzők

Kapacitás Ø furatátmérőhöz	Ø 40 – 100 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 2,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk