

Productinformatie

86 02 180

Sleuteltang

Tang en schroef sleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroef sleutels, metrisch en inch
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	86 02 180
EAN	4003773084280
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	255 g
Afmetingen	180 x 56 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
Instelposities	15
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 1 1/2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	40 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

