

Artikelnummer:
28774

EAN-Nummer:
4000870287743



Name
LED G125 Fantastic Colors 470lm E27 dim 2700K 230V

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,9
Lichtstromwinkel	360 °
Entspricht Glühlampe	40 W
Nennlichtstrom	470 lm
Energieverbrauch	5 kWh_1000h
Bestückung	5 W
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_2700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Gewicht netto	143 g
Lebensdauer	15.000 h
Farbtemperatur Bereich	2.700 K
Spannung	230 V
Gewicht brutto	244 g
Energieverbrauch	5 kWh_1000h
Bestückung	5 W
Farbe	Dichroic
Bauform	Globe

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	13,4 x 18,5 x 13,6 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Abmessungen

Durchmesser	125 mm
Höhe	165 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	165 x x mm

