




Abmessungen	
Breite außen	300,00 mm
Tiefe außen	400,00 mm
Höhe außen	265,00 mm
Lufttechnik	
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Maximale Stromaufnahme	0,15 A
Leistungsaufnahme Betrieb	35 W
Emmissionsschalldruckpegel	28,0 dB
Differenzdruck (technische Entlüftung)	5 Pa
min. Volumenstrom	30 m <sup>3</sup> /h
max. Volumenstrom	200 m <sup>3</sup> /h
Abluftanschluss	75 NW
Potenzialfreier Alarmkontakt	Nein
Abluftüberwachung	Ja
Ex-geschützt	Ja
Allgemeine Informationen	
Oberfläche	pulverbeschichtet glatt
Gewicht	10 kg
Zolltarifnummer	90261021
Globale Artikelidentnummer	4250101114199

**Abluftüberwachung - schnelle Montage für eine sichere und zuverlässige Überwachung von Abluftmengen**

#### Abluft-/Volumenstromüberwachungen

- Komplett mit Anschlusskabel (3 m) und Netzstecker
- Einbau zwischen Sicherheitsschrank und bauseitiger Abluftanlage
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Einfache Steckmontage
- ATEX-konform:  II 3/-G Ex n IIC T4

#### Modell BASIC-Line

- Elektropneumatische Abluftüberwachung
- Mindestvolumenstrom 30 m<sup>3</sup>/h