

Krause

escabeau grande hauteur à marches roulant

STABILO® Professional

accès à un côté, 9 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 2,1 m, estrade largeur x profondeur 500 x 450 mm, longueur de lisse 3,35 m, main courante double face, en aluminium

Numéro d'article: 139757



Krause Escabeau industriel STABILO® Professional

stockage peu encombrant

escabeau grande hauteur à marches roulant




- accès à un côté
- 9 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 2,1 m, estrade largeur x profondeur 500 x 450 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,1 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 3,35 m
- application sûre grâce à main courante, entretoise, étrier de sécurité avec chaîne et protection contre l'écartement
- main courante double face
- entretoise largeur 0,97 m
- sabots antidérapants et 2 roulettes en extrémité de lisse
- pliage rapide pour un gain de place
- en aluminium

- À l'état posé, hauteur 3100 mm
- poids 23,5 kg
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	fonction rabattable	pliage rapide pour un gain de place
type d'échelle	escabeau grande hauteur à marches roulant	largeur entretoise	0,97 m
matériau	aluminium	roulant	oui
utilisation	à un côté	main courante	double face
longueur de longeron	3,35 m	équipement de sécurité échelle	main courante, entretoise, étrier de sécurité avec chaîne et protection contre l'écartement
hauteur	2,1 m	étrier de sécurité	oui
largeur d'estrade	500 mm	protection contre l'écartement	oui
profondeur d'estrade	450 mm	exécution échelle	à deux parties
hauteur de travail	4,1 m	bac	non
nombre de marches	9	pour escaliers	non
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	soubassement	sabots antidérapants et 2 roulettes
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
hauteur	3100 mm	Poids	23,5 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

208495		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 2000 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur/de coupe, 2 tablettes, 8 manches insérables
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
527237		support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 2500 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roul.