

Helge Nyberg etagewagen Serie 100

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 620 x 425 mm, etage(s) van hout met laminering in lichtgrijs, frame met corrosiebeschermende zinklaag, wielen met rubber-banden



HelgeNyberg AB

Artikelnummer: 146155

Helge Nyberg Etagewagen Serie 100

Draagvermogen 200 kg

etagewagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 620 x 425 mm
- hoogte x lengte x breedte 1120 x 800 x 460 mm
- etage(s) van hout met laminering in lichtgrijs
- etage(s) recht
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- frame met corrosiebeschermende zinklaag
- stalen buisconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- wielen met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	etagewagen	lengte	800 mm

lengte laadvlak	620 mm	breedte	460 mm
breedte laadvlak	425 mm	etage-inrichting	recht
hoogte	1120 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
etages aantal	3 stuks	banden	rubber
draagvermogen	200 kg	diameter wiel	125 mm
draagvermogen etage	100 kg	wiellager	kogellager
materiaal etage(s)	hout	elektrisch geleidend	nee
oppervlak etage(s)	gelamineerd	wielstand	rechthoekig
kleur etage	lichtgrijs	oppervlak	verzinkt
constructies	2 kopwanden (draadrooster)	duwbeugel aantal	1 stuks
materiaal	stalen buis	gewicht	29 kg