

## Rollcart kratwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1165 x 765 mm,  
hoogte x lengte x breedte 1045 x  
1350 x 820 mm, opbouwconstructies:  
4 wanden (massief), 1 lengtewand  
in-/uitklapbaar, onderstel met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-  
banden



**Artikelnummer: 158222**

## Rollcart Kratwagen

### Draagvermogen 600 kg

kratwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1165 x 765 mm
- hoogte x lengte x breedte 1045 x 1350 x 820 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (massief), 1 lengtewand in-/uitklapbaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel    transportwagen

plafond    nee

type wagen	kratwagen	materiaal platform	hout
materiaal	staal/hout	banden	TPE
draagvermogen	600 kg	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1165 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	765 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
hoogte	1045 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1350 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	820 mm	oppervlak	m. poedercoating
euronorm	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
constructies	4 wanden (massief)	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies functie	1 lengte wand in- /uitklapbaar	gewicht	79 kg
schuifbeugel	1 stuks		

## Gerelateerde Producten

158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------