

Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 700 kg, laadvlak
lengte x breedte 1160 x 760 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 schotten, 3
wanden neerklapbaar, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden op plaatstaal-velg



Artikelnummer: 158260

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 700 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 700 kg
- laadvlak lengte x breedte 1160 x 760 mm
- laadhoogte 410 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 schotten, 3 wanden neerklapbaar
- stuurkrans kogelgelagerd
- schaaldissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel transportwagen

euronorm nee

| | | | |
|----------------------|---|---------------------|--------------------------|
| type wagen | handtrekwagen | materiaal platform | zeefdrukplaat |
| draagvermogen | 700 kg | oppervlak platform | antislip |
| constructies | 4 schotten | platform uitvoering | Waterdicht |
| constructies functie | 3 wanden neerklapbaar | wagen uitrusting | excl. uitrusting |
| lengte laadvlak | 1160 mm | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| breedte laadvlak | 760 mm | banden | lucht |
| laadhoogte | 410 mm | materiaal velg | plaatstaal |
| materiaal | staal/hout | wiellager | wiellager |
| sturing | stuurkrans kogelgelagerd | wielstand | rechthoekig |
| stuurstang | ja | type rem | automatische rem |
| dissel | schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie | rem functie | werkt op de voorwielen |
| veiligheidsgreep | ja | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| lengte | 1400 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| breedte | 840 mm | gewicht | 81 kg |