


schoonloopmat

Duo

hoogte x lengte x breedte 7 x 1500 x 900 mm, niet-brandbaar, van polypropyleen met velours oppervlak in zwart/blauw, bestendig tegen uv-straling



Artikelnummer: 184405



Schoonloopmat Duo

schoonloopmat

- geschikt voor binnen
- hoogte x lengte x breedte 7 x 1500 x 900 mm
- van polypropyleen met velours oppervlak in zwart/blauw
- bestendig tegen uv-straling
- temperatuurbestendig 0°C bis +60°C
- conform DIN 4102 of DIN EN 13501-1
- niet-brandbaar

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	breedte	900 mm
vloerbedekking	schoonloopmat	elektrisch geleidend	nee
plaats van toepassing	binnen	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	0°C bis +60°C
oppervlak vloerbedekking	velours	bestendigheid	tegen uv-straling
kleur	zwart/blauw	brandveiligheid	niet-brandbaar
hoogte	7 mm	norm	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
lengte	1500 mm	gewicht	5 kg

