

Scangrip acculamp UNIFORM

1 lamp COB-led, met USB-kabel

Artikelnummer: 219547



Scangrip LED-werklamp UNIFORM met spotlicht

acculamp

- lengte x breedte x diepte 190 x 60 x 32 mm
- 1 lamp COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- brandduur 4,5 h
- oplaadtijd 5 h
- display digitaal, met batterij-indicatie
- met USB-kabel
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- levering inclusief oplader
- 3 jaar garantie



Technische details

gereedschapstype	accessoire	kabellengte	1 m
type lamp	COB-led	weergave	digitaal, met batterij-indicatie
lampen aantal	1 stuks	lengte	190 mm
energie-efficiëntieklasse	A	breedte	60 mm
brandduur	4,5 h	diepte	32 mm
lichtstroom	500	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
lichtstroom spot	175	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
spanningsverzorging	USB-kabel	inhoud levering	inclusief oplader
accutype	lithium-ionen	garantie	3 jaar
vermogen accu	1600 Ah	gewicht	0,48 kg
oplaadtijd	5 h		