

VARIOfit tafelwagen

draagvermogen 500 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 226000



VARIOfit



**12 YEARS
WARRANTY**



VARIOfit Zware tafelwagen

2 etages met houten legborden

tafelwagen

- draagvermogen 500 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- etage(s) van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met EASYSTOP en voetbescherming
- wielstand rechthoekig

- 12 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|---|
| transporttoestel | transportwagen | elektrisch geleidend | nee |
| type wagen | etagewagen | in-/uitklapbaar | nee |
| draagvermogen | 500 kg | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| lengte laadvlak | 1200 mm | banden | TPE |
| breedte laadvlak | 800 mm | diameter wiel | 200 mm |
| etages aantal | 2 stuks | wiellager | kogellager |
| materiaal etage(s) | hout | wielstand | rechthoekig |
| draagvermogen etage | 200 kg | wieluitrusting | zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming |
| etage-inrichting | recht | oppervlak | m. poedercoating |
| hoogte | 905 mm | kleur | lichtgrijs // RAL7035 |
| materiaal | staal | garantie | 12 jaar |
| materiaal verwerking | gelast | | 1 stuks |
| euronorm | nee | gewicht | 51,5 kg |
| constructies | geen | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 203025 |  | laadvlak voor platformwagen, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203072 |  | 4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203075 |  | schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4 |
| 203076 |  | schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4 |
| 203078 |  | beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203079 |  | 4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203087 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203088 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203089 |  | wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

| | | |
|--------|---|--|
| 203724 |  | wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |