

## RAPIDLIFT duwbeugelwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak  
lengte x breedte 750 x 480 mm,  
platform van aluminium, opbouw 1  
kopwand (open), duwbeugel in-  
/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met massief rubber-banden



Artikelnummer: 400749



## RAPIDLIFT Duwbeugelwagen

### in-/uitklapbaar

duwbeugelwagen

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 750 x 480 mm
- platform van aluminium
- opbouw 1 kopwand (open)
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- hoogte 990 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- met massief rubber-banden
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	aluminium
type wagen	platformwagen	banden	massief rubber
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielstand	rechthoekig
draagvermogen	150 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

in-/uitklapbaar	ja	diameter wiel	100 mm
klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	750 mm	hoogte	990 mm
breedte laadvlak	480 mm	levering	gedemonteerd
materiaal platform	aluminium		1 stuks
constructies	1 kopwand (open)	gewicht	8 kg
nestbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm