

C+P

universele kast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 405071

ERGO



C+P Draaideurkast ERGO

voor middelzware lasten

universele kast



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 110 kg
- deuropeningshoek 180 °
- van plaatstaal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 15 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- inliggende deuren met verdeckte sluitstang
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde

- opening via verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	universele kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	930 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	500 mm	stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
kast uitrusting	legborden	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	110 kg	openingshoek deur	180 °
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	verzonken greep
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	gemoffeld	certificering	GS // TÜV
oppervlak front	gemoffeld	garantie	5 jaar
deur uitvoering	inliggend	gewicht	68,12 kg
afsluitbaar	ja		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
405083		Stalen bodem voor universele kast, voor kast hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, draagvermogen 110 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden

