


PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 800 x 1023 x 600 mm, 5 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 500750



PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast







- hoogte x breedte x diepte 800 x 1023 x 600 mm
- 5 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/1x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	uittrekbare lade	85 %
type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	800 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1023 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	600 mm	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
laden aantal	5 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	2x75 mm/1x150 mm/2x200 mm	sluitsysteem	cilinderslot
fronthoogte 75 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 200 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	50 kg	certificering	GS // TÜV
kast uitrusting	lades	garantie	10 jaar
uittrekrail lade	op wielen	gewicht	92 kg

Gerelateerde Producten

404286		scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404290		scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 200 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404303		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 1023 mm, dikte 3 mm, in zwart
404304		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 1023 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404307		etiketlijst voor ladekast, breedte 1023 mm, achterzijde magnetisch
500795		bak, met 48 vakken, 40 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 1023 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw