

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 50 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 50 x 20 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 54 x 54 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526438



BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 50 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 50 x 20 mm
- naaf lengte x Ø 22 x 6 mm
- schroefgatafstand 40 x 40 / 34 x 34 mm, schroefgat-Ø 6,3 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 54 x 54 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	apparatenwiel	totale hoogte	73 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	22 mm
draagvermogen	50 kg	naafboorgat	6 mm

banden	TPE	wielbreedte	20 mm
wiel-ø	50 mm	uitlading	26 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	glijlager	lengte plaat	54 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	54 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	40 x 40 / 34 x 34 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	6,3 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken