

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 760 x 1000 x 1200 mm, inhoud 610 l, van polyethyleen in blauw, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 3 sleden



Artikelnummer: 845435

Maxi-container

Onderbouw met 3 vorkopeningen

container met grote capaciteit



- Geschikt voor koelhuizen
- hoogte x lengte x breedte 760 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 610 l
- draagvermogen 600 kg
- van polyethyleen in blauw
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 3 sleden
- Met deksel 7-voudig stapelbaar
- Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
- Met hefapparaten transporteerbaar, met heftruck kantelbaar
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details




baktype	container met grote capaciteit	draagvermogen	600 kg
geschikt voor (branches)	koelhuizen	stapelbaar	ja
euronorm	ja	vouwbaar	nee
inhoud	610 l	onderrijdbaar	ja

hoogte	760 mm	onderbouw	3 sleden
lengte	1000 mm	afvoer	Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
breedte	1200 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
materiaal	polyethyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja
stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingsribben	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
wandconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wand uitrusting	verstevigingsribben	kleur	blauw
vloerconstructie	gesloten	gewicht	40 kg
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar, met heftruck kantelbaar		

Gerelateerde Producten

142592		uitloopkraan, voor container met grote capaciteit, aansluiting 3/4"
209634		stapeldeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit, breedte x diepte 1200 x 1000 mm, in antraciet

Dit past ook bij ...

240194		palletheffwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium