

magazijnbak

Classic

hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in geel

VE 27 stuks



Artikelnummer: 974325

Zichtbak Classic

met grote verzonken greep voor eenvoudig tillen

magazijnbak

- hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm
- van polypropyleen in geel
- eenvoudig transport door grote greep aan voor- en achterzijde
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C
- Geschikt voor rollenbanen

Technische details

baktype	magazijnbak	geschikt voor rollenbanen	ja
euronorm	nee	stapelbaar	ja
hoogte	125 mm	greep	grote greep aan voor- en achterzijde
breedte	145 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
diepte	230 mm	temperatuurbereik	-40 °C tot +60 °C
bodemdiepte	200 mm	kleur	geel
materiaal	polypropyleen	maat	4 - HxBxD 122x140x230/200 mm
recyclebaar	ja	gewicht	0,23 kg
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen		

Gerelateerde Producten

989468



etiket voor magazijnbak, voor bak hoogte x breedte 122 x 140 mm

Dit past ook bij ...

209420



stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

524162



werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

529930



lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium

531075



stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs