

SCHULTE

stelling met schuine legborden - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 1072 mm, veldlast 1300 kg, 7 niveau(s) met schuin legbord, 1 extra afdeklegbord, 1 extra afdeklegbord, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 996838



SCHULTE Stelling met schuine legborden

Basisstelling

stelling met schuine legborden - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 1072 mm
- veldlast 1300 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 1000 mm
- 7 niveau(s) met schuin legbord, 1 extra afdeklegbord
- niveaus met 7 insteekbare verdeelgeleiders voor een breedteindeling in stappen van 50 mm
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	stelling	legborden totaal aantal	16 stuks
stellingtype	stelling met schuine legborden	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakbreedte	1000 mm
stellingveld	grondveld	vakdiepte	1000 mm
materiaal	staal	gebruik	tweezijdig
hoogte	2000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1060 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	1072 mm	stelling uitrusting	legborden, scheidingsrail
vaklast	150 kg	opstelhoek uitrichting	recht
veldlast	1300 kg	kleur uitvoering	verzinkt
legbord-/niveautype	schuin legbord	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	7 stuks	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	7 insteekbare verdeelgeleiders	certificering	GS // RAL-keurmerk
dekvloer	ja	gewicht	176,26 kg

Gerelateerde Producten

996849



stelling met schuine legborden - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 1072 mm, veldlast 1300 kg, 7 niveau(s) met schuin legbord, 1 extra afdeklegbord, 1 extra afdeklegbord, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146386



dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in rood, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden

203969



tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

208490



complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels

508821



stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart

762906



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, inhoud 10 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten

