


## Bauer kraanarm

draagvermogen 2500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 555 x 2200 - 3690 x  
540 mm, kraanarm 8-voudig  
uittrekbaar, in neiging verstelbaar,  
van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 997976



## Bauer Telescopische kraanarm

### helling verstelbaar

kraanarm



- draagvermogen 2500 kg
- hoogte x lengte x breedte 555 x 2200 - 3690 x 540 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 84 x 184 mm
- afstand vorkslaffen 156 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm 8-voudig uittrekbaar, in neiging verstelbaar
- met 2 haken
- Niet kraanbaar
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	kraanbaar	Niet kraanbaar
hijswerktuigtype	lastopname	hoogte vorkslaffen	84 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	breedte vorkslaffen	184 mm
stapelaar-	kraanarm	afstand vorkkoker	156 mm

aanbouwapparaat		
draagvermogen (max.)	2500 kg	materiaal staal
hoogte	555 mm	oppervlak verzinkt
lengte	2200-3690 mm	kleur uitvoering verzinkt
breedte	540 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu afglijdbeveiliging
arm functie	8-voudig uittrekbaar, in neiging verstelbaar	gewicht 218 kg
last-handling uitrusting	2 haken	

### Dit past ook bij ...

350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet
670182		hijbsband, draagvermogen enkelvoudig direct 4000 kg, nuttige lengte 5 m, van polyester in grijs