

TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK GLASKÜHLCHRANK



TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

ADN 140 B

EAN: 80 03437 6 2045 4

AUSSTATTUNG:

- Farbe: Schwarz
- Rahmenfarbe: Aluminium
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- Mechanische Steuerung
- Automatische Abtauung
- Robuster Griff
- Türanschlag wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe
- LED Licht innen

DER KÜHLCHRANK FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- FÜR DEN GWERBLICHEN EINSATZ ZERTIFIZIERT MIT THERMOSTAT
- MAXIMALES STAUVOLUMEN AUF KLEINSTEM RAUM
- ENTNEHMBARE ABLAGEGITTER
- ROBUSTE ABLAGEFLÄCHE BIS 20 KG PRO ABLAGE

MERKMALE

Bruttinhalt	130 Liter
Nutzhalt	123 Liter
Einlegegitter	3
GittermaÙe (BxT)	45,5 x 31,4 cm
Lagertemperatur	0°C bis +10°C
Umgebungstemperatur	+16°C bis +32°C
Energieverbrauch kWh/Jahr	238
Geräusch/Schallleistung	38 dB(A)

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	120 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

85 x 56 x 60 cm	
92 x 57 x 63 cm (verpackt)	
Gewicht/Brutto	35 kg
Gewicht/Netto	32 kg

Whirlpool