

VARIOfit Räder mit Luftbereifung

für Transportwagen, Bereifung Luft,
Traglast 390 kg, Durchmesser 230
mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen
mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

VE 4 Stück

Artikelnummer: 203082



VARIOfit



Räder mit Luftbereifung

- für Transportwagen
- Bereifung Luft
- Traglast 390 kg
- Durchmesser 230 mm
- Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Durchmesser	230 mm
Rollentyp	Zubehör	Traglast	390 kg
Rollensatz	Räder mit Luftbereifung	Fadenschutz	ja
Zubehör für	Transportwagen	Aufpreis	Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
Bauform	Lenk-/Bockrollen	Gewicht	7 kg
Bereifung	Luft		

