

Krause

Steckleiter-Set

STABILO® Professional

Set bestehend aus: Unter-, Oberteil,
Aufstieg einseitig, 7 profilierte Stufen,
Holmlänge 2,8 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244191



Steckleiter-Set

- Set bestehend aus: Unter-, Oberteil
- Aufstieg einseitig
- 7 profilierte Stufen
- Standhöhe 1,6 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,6 m
- Holmlänge 2,8 m
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
- Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende






- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 9,6 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	belastbar bis	150 kg
Leitertyp	Steckleiter-Set	Unterbau	Zweikomponenten-Fußstopfen
Set bestehend aus	Unter-, Oberteil	Nutzung	einseitig
Material	Aluminium	klappbar	nein
Holmlänge	2,8 m	fahrbar	nein
Standhöhe	1,6 m	Treppengängig	nein
Arbeitshöhe	3,6 m	Zertifizierung	TÜV geprüft
Stufen Anzahl	7	Handlauf	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Tiefe Stufen	80 mm	Sicherheitsbügel	nein
Höhe	2650 mm	Spreizsicherung	nein
Leiter Ausführung	zweiteilig	Ablageschale	nein
Leiter Ausstattung	Anlegeprofil als Wandschutz	Garantie	10 Jahre
Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungsbolzen	Gewicht	9,6 kg
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt		

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen