


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1205 x 695 mm, 8 Schublade(n),
Verschließbar mit Zylinderschloss,
Korpus mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung, Front mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500711



THURMETALL



Thurmetall Schubladenschrank mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1205 x 695 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/3x100 mm/2x200 mm/1x250 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Einteilungsraster längs	50 mm
Schranktyp	Schubladenschrank	Schubladen Ausstattung	Farbleitsystem
Material	Stahl	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Höhe	1200 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	1205 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	8 Stück	abschließbar	ja
Höhenverstellraster Schublade	25 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/3x100 mm/2x200 mm/1x250 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	3 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 200 mm	2 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	200 kg	Garantie	5 Jahre
Einteilungsraster quer	30 mm	Gewicht	201 kg

Zubehör

501098		Trennwand, 4 Längsteiler + 5 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 1100 mm
501113		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 1100 mm
501114		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501116		Trennwand, 8 Längsteiler + 22 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 1100 mm
501150		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 1100 mm
501151		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 54 Kästen, 42 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501164		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 33 Kästen, 33 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 1100 mm
501165		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 33 Kästen, 33 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 1100 mm
501169		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Breite 1100 mm, In schwarz

501173		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 1100 mm, Breite x Tiefe 1100 x 600 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit
532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot