

**Kaparmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend**

Armatuurbehuizing plaatstaal, diepgetrokken; met schuimplastic afdichting en draaihendelvergrendeling; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect middels diffusor van opaalkleurig acrylglas, hoekstabiel uit één stuk getrokken; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Aanw ijzing over beschermingsgraad: IP50 voor plafond- en wandmontage, IP40 voor draagrail- en pendelmontage.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	21100614120
EAN-nummer	4020863348596
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 50, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	19W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	21 stuks/B10, 34 stuks/B16, 35 stuks/C10, 57 stuks/C16

**LICHTTECHNIEK**

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	2516lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	130lm/W
UGR dw./l.	23.7 / 21.5

**MECHANIEK**


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	615mm x 90mm x 71mm
Gewicht (netto)	1.55kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	160mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Opbouw-lichtbandmontage, Montage draagrails, Wandopbouw, Individuele pendelmontage

**Maten**

L	615 mm	Lengte
B	90 mm	Breedte
H	71 mm	Hoogte
A1	490 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	130 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	160 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/21100614120>



Referentie LED 2500lm 840  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 82 % / 18 %  
 UGR dw./l. 23.7 / 21.5

